

BIHARA Analamp

蛍光体付低圧水銀ランプ

このシリーズは、ランプ管体にリン（フォスファー）コーティングすることにより、放射波長帯をコントロールしたランプです。


波長域は285～658nmまでの一定波長にピークを持たせることができます。

用途に応じてお選び頂けます。

主な用途：医療機器、臨床検査装置



外形図




ランプNO.	ピーク波長 (nm)	放電開始電圧 (Vrms)	放電維持電圧 (管電圧) (Vrms)	放電出力強度 20cm (uw/cm ²)	帯域幅 (nm)	寿命時間 (h) ¹	外形寸法 (mm)			
							A	B	C	D ²
80-1025-01/285	285	900	200	6	32	3500	9	25.4	13	445
80-1025-01/304	304	900	200	4	43	3500	9	25.4	13	445
80-1025-01/351	351	900	200	6	41	3500	9	25.4	13	445
80-1025-01/368	368	900	200	6	19	3500	9	25.4	13	445
80-1025-01/370	370	900	200	4	77	3500	9	25.4	13	445
80-1025-01/460	460	900	200	4	105	3500	9	25.4	13	445
80-1025-01/494	494	900	200	2	170	3500	9	25.4	13	445
80-1025-01/528	528	900	200	2	41	3500	9	25.4	13	445
80-1025-01/578	578	900	200	2	84	3500	9	25.4	13	445
80-1025-01/658	658	900	200	2	14	3500	9	25.4	13	445
80-1057-01/285	285	950	270	14	32	3500	9	50.8	13	445
80-1057-01/304	304	950	270	9	43	3500	9	50.8	13	445
80-1057-01/351	351	950	270	14	41	3500	9	50.8	13	445
80-1057-01/368	368	950	270	14	19	3500	9	50.8	13	445
80-1057-01/370	370	950	270	9	77	3500	9	50.8	13	445
80-1057-01/460	460	950	270	9	105	3500	9	50.8	13	445
80-1057-01/578	578	950	270	4	84	3500	9	50.8	13	445
80-1057-01/658	658	950	270	4	14	3500	9	50.8	13	445
80-1127-01/304	304	1050	500	24	43	3500	9	127.0	13	432
80-1127-01/351	351	1050	500	36	41	3500	9	127.0	13	432
80-1127-01/370	370	1050	500	24	77	3500	9	127.0	13	432
80-1127-01/528	528	1050	500	7	41	3500	9	127.0	13	432
80-1178-01/351	351	1500	600	50	38	3500	9	178.0	13	432
80-4022-13/258	258	636	200	6	32	3500	9	25.4	11	225
80-4022-13/304	304	636	200	4	43	3500	9	25.4	11	225
80-4022-13/351	351	636	200	6	41	3500	9	25.4	11	225
80-4022-13/370	370	636	200	4	77	3500	9	25.4	11	225
80-4022-13/460	460	636	200	4	105	3500	9	25.4	11	225
81-1057-18 Ne	640	1200	370	4.5		3500	6.5	50.8	9.5	432
81-1057-21 Ar	764	950	370	2		3500	6.5	50.8	9.5	432
81-1057-23 Kr	760	950	270	2		3500	6.5	50.8	9.5	432
81-1057-24 Xe	467	1200	270	0.02		3500	6.5	50.8	9.5	432

1. 寿命時間の規定は最低保証出力の半減値(50%)に達するまでとします。
2. ランプケーブル、コネクタは種類があります、別途お問合せ下さい。

BIHKO Analamp 蛍光体付低圧水銀ランプ

コーティングを右図の中より
選択できます。



コーティング例

各スペクトル特性

